

**Hospital Grade Standard and
Decora® Duplex Lighted Receptacles
with Green LED**

Cat. Nos. 8200 and 16262 - Rated: 15A-125VAC

Cat. Nos. 8300 and 16362 - Rated: 20A-125VAC

LEVITON®

PK-93078-10-02-0H

WARNINGS:

• **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!**

• To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

• If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

• **USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE ONLY.**

• Do not split feed; do not break-off fin.

INSTALLATION

ENGLISH

TO INSTALL:

Back or side-wire accepts up to #10AWG copper or copper clad wire.

Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

WARNING: TURN OFF POWER. TEST POWER IS OFF. Remove insulation per "strip gage". Connect per Diagram.


CAUTION: If a Grounding conductor is NOT attached to the GREEN screw then the mounting means is NOT grounded. To ensure mounting means being grounded, mount in a grounded metallic wallbox.

Restore power. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

NOTE: A lit LED indicates power to the receptacle.

LIMITED 10 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 10 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.



For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

WEB VERSION

Prises doubles de qualité hospitalière, avec témoin vert (modèles ordinaires et Decora®)

Nos de cat. 8200 et 16262 - Valeurs nominales : 15A-125V c.a.

Nos de cat. 8300 et 16362 - Valeurs nominales : 20A-125V c.a.

AVERTISSEMENTS :

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE:

- N'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre; en présence de fil d'aluminium, utiliser seulement les dispositifs portant la marque CO/ALR ou CU/AL.
- Ne pas alimenter sur deux circuits; ne pas retirer l'ailette.

INSTALLATION

INSTALLATION :

Les bornes arrière et latérales acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre pouvant atteindre 10 AWG.

Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

AVERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION ET CONFIRMER L'ABSENCE DE COURANT. Dénuder les fils conformément au gabarit de dénudage (strip gage). Observer le schéma de câblage.

MISE EN GARDE : S'il n'y a PAS de conducteur raccordé à la vis VERTE, c'est que le dispositif de montage n'est PAS mis à la terre. Pour s'assurer du contraire, on doit installer la prise dans une boîte murale métallique correctement mise à la terre. Rétablir l'alimentation. **L'INSTALLATION EST TERMINÉE**

REMARQUE : S'il est allumé, le témoin indique que la prise est alimentée.

FRANÇAIS

Receptáculos Dúplex Estándar y Decora®, Grado de Hospital con LED verde

Cat. Núms.: 8200 y 16262 - Capacidad: 15A-125VCA

Cat. Núms.: 8300 y 16362 - Capacidad: 20A-125VCA

ADVERTENCIAS:

- Para instalarlos y/o isarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Use este producto solo con cable de cobre o revestido de cobre. Para cable de aluminio use solo productos marcados con el símbolo co/alr o cu/al.
- No divida la alimentación; no rompa las alestas.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

ESPAÑOL

PARA INSTALAR:

El cableado lateral o posterior acepta alambres de cobre o revestido de cobre hasta el #10.

Apretar los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA CORRIENTE ESTA DESCONECTADA. Pele el aislante del alambre según el calibre de pelado "strip gage" Conecte según Diagrama.

PRECAUCION: Si el conducto a tierra NO está unido al tornillo VERDE entonces el medio de montaje NO está conectado a tierra. Para asegurar que el medio está conectado a tierra montelo en una caja metálica. Restablezca la energía. **LA INSTALACIÓN ESTA TERMINADA.**

NOTA: Cuando el LED esta encendido, indica que el receptáculo tiene corriente.

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 10 años de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 10 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de diez años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales, B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado, C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____	C.P. _____
CUIDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____	C.P. _____
CUIDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 10 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com